


アルミ コの字 チャンネル 1

製品情報TOPへ↓

http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html


アルマイト 10 mm チャンネル



L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ


アルマイト 12 mm チャンネル



L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ


アルマイト 15 mm チャンネル



L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ

アルマイト 20 mm チャンネル




L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ

L=3,640 ● バフシルバー

アルマイト 25 mm チャンネル




L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ

L=3,640 ● バフシルバー

アルマイト 30 mm チャンネル




L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ

L=3,640 ● バフシルバー

アルマイト 36 mm チャンネル




L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ

L=3,640 ● バフシルバー

アルマイト 40 mm チャンネル




L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ

L=3,640 ● バフシルバー

アルマイト 45 mm チャンネル



L=1,820

- バフシルバー
- ブロンズ

L=3,640 ● バフシルバー

単位 : mm

アルミ コの字 チャンネル 2

製品情報TOPへ↓

http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html


アルミ コの字 レール

AL 3 mm コの字




t=1.0 L=3,640

AL 5 mm コの字




t=1.0 L=3,640

AL 8 mm コの字




t=1.0 L=3,640

AL 8×15 mm (A-1134)




t=1.0 L=3,000

AL チャンネル 10 mm




t=1.0 L=3,640

AL チャンネル 12 mm




t=1.0 L=3,640

AL チャンネル 16 mm




t=1.0 L=3,640

AL チャンネル 20 mm




t=1.0 L=3,640

A-1135




t=1.2 L=3,000

A-1136




t=1.2 L=3,000

A-1137




t=1.0 L=3,000

A-1138




t=1.0 L=3,000

AL クローム
5 mm コの字



t=1.0 L=1,820

AL ゴールド
5 mm コの字



t=1.0 L=3,636


単位 : mm

アルミ コの字 チャンネル 3

製品情報TOPへ↓

http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html

AL 3mm 破損止




t=1.0 L=1,890
● パフシルバー

AL 3mm 単線 上レール




t=1.0 L=1,820
● パフシルバー

AL 3mm 単線 下レール




L=1,820
● パフシルバー

AL 5mm 破損止




t=1.0 L=1,890
● パフシルバー
● ブロンズ

AL 5×15mm 破損止



t=1.0 L=2,000
● パフシルバー

AL 5×20mm 破損止



t=1.0 L=2,000
● パフシルバー

AL 5×25mm 破損止




t=1.0 L=2,000
● パフシルバー
● ブロンズ

AL 5×30mm 破損止




t=1.0 L=2,000
● パフシルバー
● ブロンズ

AL 5mm 単線 上レール




t=1.0 L=1,820
● パフシルバー

AL 5mm 単線 下レール




L=1,820
● パフシルバー

AL 7mm 破損止




t=1.0 L=1,840
● パフシルバー
t=1.0 L=1,820
● ブロンズ

AL 8mm 破損止




t=1.0 L=1,820
● パフシルバー

AL 戸引手付破損止 5mm用




L=1,820
● パフシルバー
● ブロンズ

AL 戸引手付破損止 6mm用



L=1,820
● パフシルバー
● ブロンズ

AL 6mm 単線 下レール



t=1.0 L=1,820
● パフシルバー

単位：mm